



RED113X



Relais de commutation double 2 fils, bus Audio DIN

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Fonctions

Fonction commutation

Fonctions du système fonctions de commutation et de commande selon les participants

Commandes & indicateurs

Opérations de commutation et de commande

Touches d'un ouvre-porte ; Touches pour la commande d'interrupteur à coup de courant ou la minuterie d'un éclairage de cage d'escalier ; commande par touches d'éclairage, d'ouverture de porte et de confort des postes intérieurs

Tension

Tension de service par bus 22...26 V DC

Contact NO tension de commutation max. 24 V

Intensité du courant

Contact NO courant de commutation max. 1 A

Dimensions

Largeur 3 modules

Matières

Couleur RAL 7035

Installation, montage

Mode de montage rail DIN

Câble

Ø de conducteur 0.5...0.8 mm

Configuration

Adressage de l'appareil commutateur de codage rotatif (mise en service à une personne)

Utilisation

Technologie du système i2 Audio

Logiciel

Version de soft V2020

Conditions d'utilisation

Température de service	5...40 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 %