



REK241X



Poste intérieur audio combiné pose en saillie blanc polaire brillant ELCOM.FON

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions de sécurité	Fonctions spéciales verrouillables via un menu ; secret d'écoute
Fonctions spéciales	appel interne FF / FE ; Appel en parallèle vers un bouton d'appel à adresse du participant 0
Fonctions du système	signalisation d'appel acoustique et visuelle ; Trans- fert d'appel d'étage ; Appel concierge ; fonctionne- ment parallèle de jusqu'à 3 stations internes ; arrêt automatique de la conversation après 3 minutes

Modèle

Configuration	configuration de l'appareil par boutons-poussoirs de commande
---------------	--

Commandes & indicateurs

Nombre des touches de fonction	4
--------------------------------	---

Tension

Tension de service par bus	24 V DC
----------------------------	---------

Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement)	≤ 180 mA
Courant absorbé bus (repos)	9 mA

Dimensions

Dimensions sans cadre (L x H x P)	93 x 74.3 x 16 mm
-----------------------------------	-------------------

Résistance

Résistance terminale (terminaison) pouvant être déconnectée	100 Ω
--	-------

Matières

Couleur des lignes design	blanc polaire
Couleur	blanc polaire
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique

Installation, montage

Pour montage en saillie sur terrain plat ou dans une boîte d'encastrement	selon DIN 49073
Mode de montage	pour montage vertical, fixation vissée sur platine support

Câble

Ø de conducteur	0.5...0.8 mm
-----------------	--------------

Configuration

Adressage de l'appareil	commutateur de codage rotatif (mise en service à une personne)
Réglage audio	volume de l'annonce réglable par paliers pour l'écoute
Réglage appel	fonctionnement du combiné en duplex intégral

Equipement

Volume de la sonnerie d'appel (signal)	selon DIN EN 50486
Volume de la sonnerie d'appel	max. 78 dB à une distance de 0,5m
Volume de conversation (fonction main-libre)	max. 65 dBA

Utilisation

Mélodie d'appel	16 mélodies d'appel ; affectation d'appels de porte, d'étage ou interne ; touche d'arrêt pour sonnerie d'appel avec LED d'état
Technologie du système	2 fils

Sécurité

Protection	avec protection de démontage
------------	------------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C (un stockage à une température > 45°C réduit la durée de vie)
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 %