



REN091X



Module de visualisation d'état LED 2fils 1 bt d'appel porte nom LED modesta

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonction	sonnerie
----------	----------

Compatibilité

Pour l'étiquette	30 mm
------------------	-------

Commandes & indicateurs

	touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable sur le module audio ou vidéo ; poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable sur le module audio ou vidéo) et retour tactile
Poussoir d'appel	
Nombre de boutons d'appels	1

Tension

Tension de service	24 V DC
--------------------	---------

Dimensions

Profondeur	19 mm
Profondeur de montage	22.5 mm
Distance bossages de fixation (horizontale/-verticale)	110 mm
Dimensions face avant (L x H x P)	120 x 120 x 2 mm
Dimension du porte nom (L x H)	75.5 x 32.6 mm
Dimensions du porte nom (L x H x P)	72.4 x 30.1 x 0.14 mm
Hauteur	120 mm
Épaisseur de l'insert de porte-nom	max. 0.5 mm
Largeur	120 mm
Épaisseur de l'acier inoxydable	2 mm

Matières

Couleur des lignes design	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Matériau / traitement	Métal brossé
Aspect de la surface	mat
Matériau / Surface	surface en acier inoxydable brossée transversalement

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20...55 °C
Température de stockage/transport	-30...80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)