



REQ108X

## IK07 IP54

### Platine de rue audio visualisation d'état LED 8/1 bt d'appel acier inox one

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation en saillie ou sur goutlotte

##### Fonctions

Fonctions de sécurité secret d'écoute

##### Compatibilité

Pour l'étiquette 12 mm

##### Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable ; poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable) et retour tactile

Temps de fermeture du poussoir d'appel max. 3 s

Nombre de boutons d'appels 8

Fonction de commandes ouverture de porte paramétrable uniquement lors d'une connexion ou à tout moment

##### Tension

Tension de commutation d'ouverture porte max. 24 V

##### Intensité du courant

Courant de commutation d'ouverture porte max. 1 A

##### Dimensions

Profondeur 25 mm

Profondeur de montage 22.5 mm

Compensation de l'épaisseur du mur 17 mm

Dimensions face avant (L x H x P) 133.5 x 422 x 2 mm

Dimensions du porte nom (L x H) 72.4 x 12 mm

Dimensions du porte nom (L x H x P) 72.4 x 12 x 0.14 mm

Hauteur 422 mm

Épaisseur de l'insert de porte-nom max. 0.5 mm

Largeur 133.5 mm

Épaisseur de l'acier inoxydable 2 mm

##### Matières

Couleur des lignes design Acier inoxydable

Couleur Acier inoxydable

Matière acier inoxydable

Aspect de la surface mat

**Gestion de l'éclairage LED**

---

Tension de service LED	12 V AC
Courant de service LED par module touche d'appel	45 mA

**Installation, montage**

---

Mode de montage	pour montage vertical
-----------------	-----------------------

**Câble**

---

Ø de conducteur	0.5...1.4 mm
-----------------	--------------

**Accessoires inclus**

---

Outil	avec outil d'ouverture
-------	------------------------

**Équipement**

---

Durée de déverrouillage ouvre-porte	1...10 s
-------------------------------------	----------

---

Face avant	face avant à mécanisme d'ouverture invisible avec ligne de vie
------------	--

**Utilisation**

---

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-20...55 °C
------------------------	-------------

---

Température de stockage/transport	-30...80 °C
-----------------------------------	-------------

---

Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)
--	------------------------------

**Instructions**

---

Texte d'indication	Attention ! Ne pas diriger la caméra directement sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support fortement réfléchissant.
--------------------	--