



SL1807507021



Goulotte 18x75, anthracite

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non

Dimensions

Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	73 mm
Largeur produit installé	73 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	anthracite
Couleur RAL	RAL 7021 - Gris noir
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Équipement

Nombre de cloisons fixes	3
Nombre de compartiments	4
nombre de canaux	4

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------