



SL200551



Socle plinthe SL200551 noir

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 1 compartiment	2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 2 compartiments	3 pièce

Matières

Couleur	noir
Groupe de matériau	plastique

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	44
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	32

Équipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de compartiments	2

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------