



SL200552D5



## Couvercle plinthe SL20055 chêne

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	20 mm

#### Matières

Couleur	chêne
Groupe de matériau	plastique

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

#### Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------