



SL200801



## Socle plinthe SL20080 noir

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 2 compartiments	2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 3 compartiments	4 pièce

#### Matières

Couleur	noir
Groupe de matériau	plastique

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	72
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	46

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de compartiments	3

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

#### Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------