



SL200802D5



Couvercle plinthe SL20080 chêne

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	20 mm

Matières

Couleur	chêne
Groupe de matériau	plastique

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------