




SL200803D3



Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C