




SL200804D3



**Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation serrage

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

**Matières**

Couleur érable

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

**Configuration**

Plage angulaire 83 / 135 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP40

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service 5...60 °C

**Température**

Température ambiante 5...60 °C