



SL200806D2



Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur hêtre

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C