



SL200807D5



Joint de fond et couvercle pour mouleure tehalit.SL 20x80mm chêne

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur chêne

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C