




SL2008089016



Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Hauteur 80 mm

Largeur 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Équipement

Adaptateur profilé plinthe avec Leitungsführungskanal

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C