



SL20080A9011



Support pièce de recouvr. SL20080 noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur produit installé 33 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Matières

Couleur noir graphite

Couleur RAL RAL 9011 - Noir graphite

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C