



SL20080AC9011



support piece de recouvr. CH SL20080 noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur produit installé	33 mm
--------------------------	-------

Hauteur de goulotte	80 mm
---------------------	-------

Longueur	90 mm
----------	-------

Largeur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

Matières

Couleur	noir graphite
---------	---------------

Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
-------------	--------------------------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
-----------------	------------

Standards

Homologations	CE
---------------	----

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------