



SL20080AC9016



support piece de recouvr. CH SL20080 blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur produit installé 33 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 90 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Matières

Couleur blanc

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C