



SL20080ACD4



**support piece de recouvr. CH SL20080 cerise**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Dimensions**

Hauteur produit installé 33 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 90 mm

Largeur de goulotte 20 mm

**Matières**

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

**Installation, montage**

Sens de montage horizontal

**Standards**

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service 5...60 °C

**Température**

Température ambiante 5...60 °C