



SM020

## Ampèremètre digital 0-20A branchement et lecture directe

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN

#### Modèle

Nombre de modules 4

#### Commandes & indicateurs

Echelle de mesure 20 A

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 207 / 230 / 253 V

#### Tension

Chute de tension 120 mV

#### Dimensions

Profondeur produit installé 54 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 70 mm

#### Puissance

Puissance consommée 1 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

#### Installation, montage

Approprié pour montage sur rail Oui

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple 6mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de digits 3

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...55 °C

Température de stockage/transport -40...70 °C