

SM101C

**Centrale de mesure modulaire communicante**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Dimensions**

Hauteur 67 mm

Largeur 73 mm

Profondeur 50 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 5 W

Puissance consommée VA 5 VA

**Équipement**

Type d'afficheur Digital

**Mesure**

Plage de mesure de la fréquence 45 - 65 Hz

Type d'appareil de mesure Multimètre

Plage de mesure du courant 0 - 9999 A

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Fonctions**

Classe de précision 0.005

