



SM102E

Centrale de mesure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation tableau

Modèle

Nombre de modules 5

Commandes & indicateurs

Echelle de mesure 5 A

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 4 kV

Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 96 mm

Longueur 80 mm

Largeur produit installé 96 mm

Puissance

Puissance consommée 10 VA

Puissance dissipée totale sous IN 10 W

Mesures

Plage de mesure de la fréquence 45 à 65 Hz

Plage de mesure de tension 50 à 500 V

Type d'appareil de mesure multimètre

Equipement

Type d'afficheur LCD

Nombre de digits 4

Conditions d'utilisation

Température de service -10...55 °C

Température de stockage/transport -20...80 °C