



SM401

## Ampèremètre digital 0-400A branchement sur TI

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	54 mm

#### Mesure

Plage de mesure du courant	0 - 400 A
Type d'appareil de mesure	Digital

#### Puissance

Puissance consommée VA	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Fonctions

Classe de précision	0.01
---------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	45 - 65 Hz
-----------	------------