SM601

Ampéremètre digital 0-600A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN

Modèle

Nombre de modules	4

Commandes & indicateurs

Echelle de mesure	600 A

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V

Tension

Chute de tension	120 mV

Dimensions

Profondeur produit installé	54 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Puissance

Puissance consommée	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1.1 W

Installation, montage

Approprié pour montage sur rail	Oui
Type de montage	rail DIN

Equipement

Nombre de digits	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10…55 °C
Température de stockage/transport	-40…70 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification