



SPK700

## Parafoudre IT pour TV satellite

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	1 - 1 Nm

#### Normes

Classe d'exigence IEC61643	C1, C2, C3, D1, B2
----------------------------	--------------------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	14 - 18 V
Tension de service continue Uc selon IEC61643-1	20 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	0,50 kV

#### Courant électrique

Courant nominal de décharge In 8 - 20 $\mu$ s C2 IEC61643	2,50 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	2.5 kA

#### Dimensions

Hauteur	31,50 mm
Largeur	144,90 mm
Profondeur	71,50 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----