



SPK700

## Parafoudre IT pour TV satellite

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Mise à la terre via Conducteur séparé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 14 / 18 V DC

#### Tension

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1 20 V

Tension assignée d'emploi en continue 20 V

Niveau de protection Up IEC 61643-1 500 V

Tension maximale en régime permanent Uc\_DC IEC61643 20 V

#### Dimensions

Profondeur produit installé 71.5 mm

Hauteur produit installé 31.5 mm

Largeur produit installé 144.9 mm

Largeur 144.9 mm

#### Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

#### Installation, montage

Type de montage rail DIN

#### Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -40...85 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C