



SPK900

Parafoudre RJ45 pour Ethernet et VoIP

Caractéristiques techniques

Modèle

Mise à la terre via Conducteur séparé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Tension

Tension maximale de régime permanent U_c suivant IEC61643-1 3.3 V

Niveau de protection U_p IEC 61643-1 100 V

Tension maximale en régime permanent U_{c_DC} IEC61643 3.3 V

Intensité du courant

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimensions

Profondeur produit installé 57.5 mm

Hauteur produit installé 100 mm

Largeur produit installé 25 mm

Largeur 25 mm

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Standards

Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11 B2 ; C1 ; C2 ; C3 ; D1

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Température de service -40...85 °C

Température de stockage/transport -40...70 °C