



SPK900

Parafoudre RJ45 pour Ethernet et VoIP

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Rail DIN

Normes

Classe d'exigence IEC61643 C1, C2, C3, D1, B2

Tension

Tension de service continue U_c selon IEC61643-1 3,30 V

Niveau de protection U_p IEC61643-1 0,10 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge I_n 8 - 20 μ s C2 IEC61643 0,91 kA

Courant choc (limp) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

Dimensions

Hauteur 102 mm

Largeur 25 mm

Profondeur 63,5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 70 °C

Équipement

Avec contact de signalisation à distance Non