



SU214



Ronfleur modulaire 12V

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Modèle

Nombre de modules 1

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 8 / 12 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant de fonctionnement 0.33 A

Courant assigné nominal 0.33 A

Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 80 mm

Largeur produit installé 18 mm

Fréquence

Fréquence 50 à 0 Hz

Puissance

Puissance consommée 4 VA

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

Matières

Matière polyamide (PA)

Équipement

Niveau sonores 78 dB

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -25...60 °C