



SU214



## Ronfleur modulaire 12V

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

#### Modèle

Nombre de modules 1

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 8 / 12 V

Type de tension d'alimentation AC

#### Intensité du courant

Courant de fonctionnement 0.33 A

Courant assigné nominal 0.33 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 80 mm

Largeur produit installé 18 mm

#### Fréquence

Fréquence 50 à 0 Hz

#### Puissance

Puissance consommée 4 VA

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

#### Matières

Matière polyamide (PA)

#### Équipement

Niveau sonores 78 dB

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -25...60 °C