



TGC600

Coffret de montage mural pour produits modulaires 4 modules IP31

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Tension

Tension de service par bus 21...32 V DC

Dimensions

Profondeur produit installé 89 mm

Profondeur interne 85 mm

Hauteur produit installé 157 mm

Largeur produit installé 104 mm

Largeur dans les unités de division 4

Hauteur 157 mm

Porte, couvercle

Couvercle à clapet avec couvercle à clapet transparent

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte sans

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Équipement

Expansibilité modulaire Non

Accessoirable Non

Sécurité

Indice de protection IP IP31

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -20...70 °C

Identification

Gamme design principale KNX