



TJA451

Kit système domovea

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Modèle

Nombre de modules 10

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Possibilité de commander à distance 1

Interrupteurs / Poussoirs manuels Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne

Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) ≈ 150 mA

Dimensions

Largeur 10 modules

Stockage

Mémoire allouée aux icônes/fonds d'écran 20 MB

Matières

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière autre

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

Connexion

Nombre de caméras IP 10

Coupleur de bus avec coupleur de bus intégré

Raccordement de bus raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Type de connexion Quickconnect

Configuration

Modes de configuration supportés system

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Accessoires inclus

Accessoire application Android Oui

Accessoire application IOS

Oui

Équipement

Nombre de groupes	100
Nombre de sorties commandables	500
Nombre de clients	30
Nombre d'archive de mesure d'énergie	100
Indique le nombre de séquences	50
Nombre d'interfaces USB	3
Logiciel de configuration	Oui

Logiciel

Logiciel client	Oui
-----------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----

Instructions

Texte d'indication

Pour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.
Configuration requise : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 ou 64 bits).