



TJA470

IK04 IP20

Domovea expert

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Fonctions

Fonction transformation

Modèle

Nombre de modules 6

Commandes & indicateurs

Avec affichage LED Oui

Interrupteurs / Poussoirs manuels Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne

Connectivité

Protocole TCP/IP

Connecteurs / Douilles avec 2 prises USB type A

IP Intégration de caméras IP dans le système bifilaire

Tension

Tension de service 24 V DC

Tension de service 21,6 ... 33 V= ou 48 V= Power over Ethernet PoE selon IEEE802.3

Tension de service par bus 21...32 V DC

Intensité du courant

Courant absorbé (fonctionnement) 0.5 A

Courant d'enclenchement 650 mA

Dimensions

Largeur 6 modules

Alimentation

Tension de service par bloc secteur 24 V DC

Équipement

protection de démontage Non

Interface radio Non

Interface IR Non

Apte à la mise à jour Oui

Visualisation Oui

Serveur web Oui

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Sécurité

Degré de contamination	2
------------------------	---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-25...70 °C (un stockage à une température > 45°C réduit la durée de vie)
-----------------------------------	---

Humidité relative de l'air (sans condensation)	85 % à 25 °C
--	--------------

Instructions

Texte d'indication	Applications pour iOS à partir de la version 11 et Android à partir de la version 6 téléchargeables gratuitement dans l'App Store correspondant
--------------------	---