



TJA470

Domovea expert

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
Nombre de canaux	1

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Connectivité

Type d'interface système de bus/passerelle média	Interfaces multiples
--	----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	6
----------------------------	---

Textes

Codage	Gestion de 4 profils utilisateurs configurables
Fonction	Connexion locale et à distance du poste extérieur avec des terminaux IP, comme par exemple un smartphone, une tablette et un PC
Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect