



TJA665





Configurateur easy

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui

Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Connectivité

Type d'interface système de bus/passerelle	
média	Interfaces multiples
media	interraces multiples

Réglages

Modes de configuration supportés	easy
----------------------------------	------

Sécurité

Indica da protaction ID	חבתו
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	105 mm
Profondeur	65 mm

Nombre d'unités de largeur 6

Raccordement

Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
---------------------------	------------------------

Textes

Marquage	Avec porte-étiquette
Tension	Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect