



TN733

**Jeu de 4 cordons de brassage, RJ45/RJ45 Cat.6 S/FTP, 0.3m**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Apte à chaîne de traînage Non

**Matières**

Couleur gris

Couleur du manchon gris

Materiau du boitier du connecteur 1 Metal

Materiau du boitier du connecteur 2 Metal

**Connexion**

Type de connexion 1 RJ45 8(8)

Type de connexion 2 RJ45 8(8)

Type de boitier du connecteur1 IEC 61076-3-106 Var. 1

Type de boitier du connecteur 2 IEC 61076-3-106 Var. 1

**Câble**

Longueur de câble 0.3 m

Plage AWG AWG 27-7

Type de câble cordon de brassage RJ45/RJ45

Structure du câble 4x2

**Utilisation**

Affectation des pins 1:1

**Sécurité**

Manchon injecté

Indice de protection IP IP20

Propagation de la flamme selon EN 50265-2-1

protection de levier à crans Non