



TN733

Jeu de 4 cordons de brassage, RJ45/RJ45 Cat.6 S/FTP, 0.3m

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Apte à chaîne de traînage Non

Matières

Couleur gris

Couleur du manchon gris

Materiau du boîtier du connecteur 1 Metal

Materiau du boîtier du connecteur 2 Metal

Connexion

Type de connexion 1 RJ45 8(8)

Type de connexion 2 RJ45 8(8)

Type de boîtier du connecteur1 IEC 61076-3-106 Var. 1

Type de boîtier du connecteur 2 IEC 61076-3-106 Var. 1

Câble

Longueur de câble 0.3 m

Plage AWG AWG 27-7

Type de câble cordon de brassage RJ45/RJ45

Structure du câble 4x2

Utilisation

Affectation des pins 1:1

Sécurité

Manchon injecté

Indice de protection IP IP20

Propagation de la flamme selon EN 50265-2-1

protection de levier à crans Non