



TN740

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Cat.6 S/FTP, 1m

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Apte à chaîne de traînage	Non
---------------------------	-----

Matières

Couleur	gris
Couleur du manchon	gris
Materiau du boîtier du connecteur 1	Metal
Materiau du boîtier du connecteur 2	Metal

Connexion

Type de connexion 1	RJ45 8(8)
Type de connexion 2	RJ45 8(8)
Type de boîtier du connecteur1	IEC 61076-3-106 Var. 1
Type de boîtier du connecteur 2	IEC 61076-3-106 Var. 1

Câble

Longueur de câble	1 m
Plage AWG	AWG 27-7
Type de câble	cordons de brassage RJ45/RJ45
Structure du câble	4x2

Utilisation

Affectation des pins	1:1
----------------------	-----

Sécurité

Manchon	injecté
Indice de protection IP	IP20
Propagation de la flamme	selon EN 50265-2-1
protection de levier à crans	Non