



TRB521



## 2 Entrées + 1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus	KNX
Nombre de sorties stores volet roulant	1
Mode de fixation	encastré

#### Fonctions

Module de bus amovible	Non
------------------------	-----

Fonctions supplémentaires ETS	fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement, commande à 1 touche montée/descente, 2 alarmes, affichage d'état ; Fonction supplémentaire ETS : fonction de répéteur
-------------------------------	--

Fonctions quicklink	fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
---------------------	--

#### Modèle

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

#### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

#### Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

#### Tension

Tension de service	230 V AC
--------------------	----------

#### Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	2
Courant de commutation max.	5 A

#### Dimensions

Dimensions (Ø x H)	53 x 27 mm
--------------------	------------

#### Fréquence

Fréquence de réception radio	868.3 MHz
------------------------------	-----------

#### Puissance

Puissance d'emploi à 230V en AC1	1150 W
Puissance d'émission radio	< 10 mW

**Mesures**

---

Tension d'acquisition d'entrée	par canal 5 V
--------------------------------	---------------

**Matières**

---

Couleur	gris
---------	------

**Connexion**

---

Section de conducteur	0.5...2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

---

Type de raccordement	avec bornes surélevées à vis
----------------------	------------------------------

**Câble**

---

Longueur de câble binaire extensible à	max. 5 m
--	----------

---

Longueur de câble binaire	≈ 20 cm
---------------------------	---------

**Configuration**

---

Réglage des lamelles par durée du signal	< 1 s
--	-------

**Éléments fournis**

---

Raccordement bus incl.	Non
------------------------	-----

**Équipement**

---

Nombre de canaux radio	2
------------------------	---

---

Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
---------------------------	------------------------------

---

Radio bidirectionnelle	Oui
------------------------	-----

---

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

---

Temps de commutation en cas de modification du sens	< 0.6 s
---	---------

**Utilisation**

---

Temps d'impulsion	min. 50 ms
-------------------	------------

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	0...45 °C
------------------------	-----------