




TU402



Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|-------------------------------|---|
| Fonctions supplémentaires ETS | fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation |
| Fonctions quicklink | fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire |

Connectivité

| | |
|------------------------|-----------|
| Protocole radio | Radio KNX |
| Catégorie du récepteur | 2 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondeur produit installé | 15.8 mm |
| Hauteur produit installé | 83 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 83 x 46,5 x 15,8 mm |
| Largeur produit installé | 46.5 mm |

Fréquence

| | |
|----------------------------|-----------|
| Fréquence de transmission | 868 MHz |
| Fréquence d'émission radio | 868.3 MHz |

Puissance

| | |
|----------------------------|---------|
| Puissance d'émission radio | < 10 mW |
|----------------------------|---------|

Équipement

| | |
|------------------------|---|
| Nombre de canaux radio | 2 |
|------------------------|---|

Utilisation

| | |
|---|----------------------|
| Caractéristique de différenciation 1 - Ventes | avec porte-étiquette |
|---|----------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP50 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10...45 °C |
|------------------------|-------------|