




TU402



Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Tension

Tension de service 6 - 6 V

Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Catégorie du récepteur 2

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Sécurité

Indice de protection IP IP50

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

Dimensions

Hauteur 83 mm

Largeur 46,5 mm

Profondeur 15,80 mm

Equipement

Avec batterie Oui

Pile

Durée de vie de la batterie 5 ans

Textes

Fonction

Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)