




TU406



Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation autre

Fonctions

Fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche/arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation

Fonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire

Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Catégorie du récepteur 2

Dimensions

Profondeur produit installé 16 mm

Hauteur produit installé 133.6 mm

Dimensions (LLxllxhh) 133,6 x 50,2 x 16 mm

Largeur produit installé 50.2 mm

Fréquence

Fréquence de transmission 868 MHz

Fréquence d'émission radio 868.3 MHz

Puissance

Puissance d'émission radio < 10 mW

Batterie

Durée de vie de la batterie [an(s)] ≈ 5

Equipement

Nombre de canaux radio 6

Utilisation

Caractéristique de différenciation 1 - Ventes avec porte-étiquette

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service 0...45 °C