




TU418



Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Tension

Tension de service 6 - 6 V

Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Catégorie du récepteur 2

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 7

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Dimensions

Hauteur 134 mm

Largeur 50,2 mm

Profondeur 16 mm

Équipement

Avec batterie Oui

Pile

Durée de vie de la batterie 5 ans

Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Éclairage Avec éclairage du porte-étiquette en fonction des mouvements et des manipulations