


TXA304



Module 4 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Fonctions

Module de bus amovible Non

fonctions de liaison simples Fonctions de commutation, de variation, de commande de store, de commande forcée, de scène, de chauffage et de contacteur temporisé

Fonctions supplémentaires ETS Fonctions supplémentaires ETS : comparateur 1 et 2 octet(s), mode 2 canaux, fonction d'interrupteur à paliers

Modèle

Nombre de modules 4

Commandes & indicateurs

Commande par boutons poussoirs lumineux 10 mA

Tension

Tension d'entrée 230 V

Tension d'entrée 230 V AC

Tension de service par bus 21...32 V DC

Tension de signal 230 V AC

Type de tension d'entrée AC

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 4

Dimensions

Profondeur produit installé 69 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Longueur 35 mm

Largeur produit installé 71 mm

Largeur 4 modules

Longueur

Dist. max de la liaison avec les BP 100 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.1 W

Matières

Couleur gris

Matière matière plastique

Installation, montage

Connexion

Section de conducteur (flexible)	0.75...2.5 mm ²
Section de conducteur (rigide)	0.75...2.5 mm ²
Type de contacts à raccorder sur une entrée	bouton poussoir / Interrupteur
Coupleur de bus	avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus	raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX

Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

Equipement

Nombre de sorties	0
-------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
Température de stockage/transport	-20...70 °C

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----