



TYFS122



## Interface modulaire USB KNX Secure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus	KNX
Mode de fixation	REG

#### Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Compatibilité

Compatibilité	compatible avec les protocoles de transfert USB 1.1/2.0
---------------	---

#### Connectivité

Connecteurs / Douilles	avec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC)
------------------------	---

#### Tension

Tension de service par bus	21...32 V DC
----------------------------	--------------

#### Dimensions

Largeur	2 modules
---------	-----------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.15 W
Puissance dissipée avec câble	0.15 W

#### Stockage

Taux de transfert de données	9.6 kBd
------------------------------	---------

#### Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	spécial

#### Câble

Longueur de câble USB	max. 5 m
-----------------------	----------

#### Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

#### Équipement

Type d'interface	USB
------------------	-----

#### Logiciel

Application

connexion bus/PC

---

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5...45 °C

---

**Identification**

Gamme design principale

KNX