



UDKQ12E15FLF10



UD-Domicile de sol inox / 1x boîtiers d'appareillage / 10x FLF

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	95 mm
Largeur de montage	250 mm
Longueur intérieur	250 mm
Longueur	244 mm
Largeur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Acier inoxydable, Acier
---------	-------------------------

Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier inoxydable
Type de couvercle	En vrac

Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	28
---------------------------	----

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	10
---	----

Nombre de boîte d'appareillage	1
--------------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK10
-------------------------	------

Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
---	------

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----