



UK32LH34

Kit, univers N, 450x500mm, pour MCCB H3+ P630A, 3/4 pôles

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 110 mm

Hauteur produit installé 450 mm

Largeur produit installé 500 mm

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Éléments fournis

Avec couverture Oui

Équipement

Nombre de travée de large 2

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP30