




VANR12013



## Caractéristiques techniques

### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

### Dimensions

Profondeur de montage	90 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Diamètre extérieur	325 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	3 mm

### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Non
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Non
Adapté au nettoyage humide	Oui

### Notice

Entretien du sol	Mouillé
------------------	---------

### Matière

Matière	Aluminium
Couleur	Aluminium

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 10 kN
-----------------	-----------

### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

### Forme

Forme	Rond
-------	------

### Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12
--	----

---

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP66
Taille de l'installation (installations sous le sol)	R12