



VE103A

## coffret Vector

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

#### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

#### Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	175 mm
Largeur	111 mm
Profondeur	93 mm
Nombre d'unités de largeur	3

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

#### Matière

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

#### **Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C