



VF218PS

## Coffret encastré 36 M porte opaque

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Équipement

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

#### Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

#### Éléments fournis

Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe	0
---	---

#### Dimensions

Hauteur	418 mm
Largeur	460 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	382 mm
Largeur de montage	426 mm
Profondeur de montage	72 mm
Nombre d'unités de largeur	18

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
<b>Connectivité</b>	
Type de montage	Fixation par vis
<b>Matière</b>	
Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C