



Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version Suisse

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	36
Nombre de 1/2 modules par rail bornier	72

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	630,50 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur d'encastrement	615 mm
Largeur de montage	314,50 mm
Profondeur de montage	89 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

VU36NA

Type de montage

Fixation par vis

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C